



HD 2410.000

Prensastopa HD

Estado: 14/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Prensaestopa HD

Prensaestopa HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Referencia | HD 2410.000 |
| Ejecución | Estándar |
| Ventajas | La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos. Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales. |
| Aplicación | Fabricación y embalaje de alimentos Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica) Biotecnología Industria química |
| Material | Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600 |
| Dimensiones | Rosca: M12 x 1,5 |
| Para Ø de cable | 3 - 6,5 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...100 °C |

Características

| | |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0.115 kg |
| Peso bruto | 0.123 kg |
| Código arancelario | 73181900 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descripción producto | HD PRENSAESTOPAS M 12X1,5 INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS. |

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante