


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 2410.001**

**Prensaestopa HD**

Estado: 11/01/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.001 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.



## Características

Referencia	HD 2410.001
Ejecución	Estándar
Ventajas	<p>La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.</p> <p>Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.</p>
Aplicación	<p>Fabricación y embalaje de alimentos</p> <p>Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)</p> <p>Biotecnología</p> <p>Industria química</p>
Material	<p>Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)</p> <p>Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600</p>
Unidad de envase	Incl. contratuerca
Dimensiones	Rosca: M12 x 1,5
Para Ø de cable	3 - 6,5 mm

## Características

---

Campo de temperatura de servicio -20 °C...100 °C

---

Grado de protección IP según IEC 60 529 IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)

---

Unidad de embalaje 5 pza(s).

---

Peso neto 0.095

---

Peso bruto 0.134

---

Código arancelario 73072980

---

EAN 4028177928640

---

ETIM 9 EC000441

---

ETIM 8 EC000441

---

ECLASS 8.0 27149109

---

## Aprobaciones

---

Aprobaciones UR + C-UR (recognized)  
VDE