

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.011

Prensaestopa HD

Estado: 8/09/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.011 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.



Características

| | |
|------------------|--|
| Referencia | HD 2410.011 |
| Ejecución | Estándar |
| Ventajas | La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos. Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales. |
| Aplicación | Fabricación y embalaje de alimentos Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica) Biotecnología Industria química |
| Material | Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600 |
| Unidad de envase | Incl. contratuerca |
| Dimensiones | Rosca: M16 x 1,5 |
| Para Ø de cable | 5 - 10 mm |

Características

| | |
|---|-----------------------------|
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...100 °C |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0.1 |
| Peso bruto | 0.2 |
| Código arancelario | 73072980 |
| EAN | 4028177928718 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized) VDE |
|--------------|-------------------------------|