## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.100 Luminaria LED

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



#### SZ 2500.100 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





#### Características

SZ 2500.100 sin base de enchufe Óptima iluminación de todo el armario
Óptima iluminación de todo el armario
·
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
sin base de enchufe
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Caja: RAL 7016
Incl. tornillos de fijación
5 W
Alimentación, 2 polos
Cableado de paso, 2 polos
Interruptor de puerta
II (aislado)

© Rittal 2025

#### Características

Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Posibilidades de montaje	Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril para montaje interior AX y el ángulo de montaje
Flujo luminoso	400 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 262 mm Altura: 55 mm Profundidad: 23 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.213
Peso bruto	0.28
Código arancelario	94054990
EAN	4028177806931
E-Number Sweden	E3465308
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# **Aprobaciones**

Aprobaciones
--------------

© Rittal 2025 3

## **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025