

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.114 Luminaria LED

Estado: 7/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.114 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.



## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Referencia                | SZ 2500.114  |
| Ejecución                 | sin base de enchufe  |
| Ventajas                  | Óptima iluminación de todo el armario<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución                 | sin base de enchufe  |
| Material                  | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS               |
| Color                     | Caja: RAL 7016   |
| Unidad de envase          | Incl. tornillos de fijación  |
| Potencia                  | 7 W  |
| Posibilidades de conexión | Alimentación, 2 polos<br>Cableado de paso, 2 polos<br>Interruptor de puerta  |
| Clase de protección       | II (aislado)   |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Tipo de montaje de la luminaria         | atornillado<br>fijación clip<br>fijación magnética (accesorios)   |
| Posibilidades de montaje                | Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril para montaje interior AX y el ángulo de montaje<br>Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm |
| Flujo luminoso                          | 600 lm  |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)  |
| Observación                             | Pedir los accesorios de conexión por separado   |
| Dimensiones                             | Anchura: 337 mm<br>Altura: 55 mm<br>Profundidad: 23 mm  |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C  |
| Tensión de servicio                     | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20   |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 0.36 kg   |
| Peso bruto                              | 0.362 kg  |
| Código arancelario                      | 94054990  |
| ETIM 9                                  | EC000321  |
| ETIM 8                                  | EC000321  |
| ECLASS 8.0                              | 27189241  |
| Descripción producto                    | SZ Luminaria LED 600 lumen, L: 337 mm, 100-230 V, UL  |

# Aprobaciones

|              |    |
|--------------|----|
| Aprobaciones | UL |
|--------------|----|

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK  
PCF-declaration