## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.300 Luminaria LED

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



#### SZ 2500.300 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





#### Características

Referencia	SZ 2500.300	
Ejecución	con indicador de movimiento	
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario	
	A elección con fijación clip, atornillada o imán	
	Equipamiento adecuado para cualquier aplicación	
Ejecución	Sensor de movimiento	
	Conector con giro de 90°	
	Ajuste de la dirección de la luz	
	Ajuste de la distribución de luz	
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado	
	Cubierta de la iluminación: policarbonato	
	Extremos de la luminaria: PC-ABS	
Color	Caja: RAL 7016	
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación	
Potencia	13 W	
Posibilidades de conexión	Alimentación, 3 polos	
	Cableado de paso, 3 polos	
Motion detector	sí	

© Rittal 2025 2

### Características

Overvoltage category	II
Clase de protección	II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	300 V c.a.
Posibilidades de montaje	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso	1,200 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidad: 37 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.488
Peso bruto	0.65
Código arancelario	94054990
EAN	4028177809864
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	cqc-ccc
	ENEC
	UL
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025