

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.200

Portaesquema de chapa de acero

Estado: 18/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.200 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.



Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Referencia | AX 2515.200 |
| Descripción producto | Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura. |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incl. tornillos de fijación |
| Altura interior | 210 mm |
| Clear width, range | 325 - 425 mm |
| Adecuado para ancho de puerta | 400 mm 500 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX AE chapa de acero Pupitre compacto CX |
| Dimensiones | Profundidad: 35 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.65 kg |
| Peso bruto | 0.83 kg |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000317 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000317 |
| ECLASS 8.0 | 27189267 |
| Descripción producto | AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 325 - 425 mm, para ancho de puerta 400 / 500 mm |
