

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2563.200

### Placa de entrada de cables plástica modular

Estado: 10/02/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2563.200 - Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.



## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                                | SZ 2563.200  |
| Descripción producto                      | Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas.<br>Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo<br>permiten el montaje directo del paso de cables modular. |
| Material                                  | Plástico según UL 94-V0  |
| Color                                     | RAL 7035   |
| Number of rectangular cutouts information | 1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequeños   |
| Number of rectangular cutouts             | 4  |
| Observación                               | Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas  |
| Número de pretaladros métricos            | 4 x M12<br>3 x M16<br>5 x M20<br>3 x M25<br>1 x M32<br>1 x M40   |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Dimensiones                            | Anchura: 447 mm<br>Profundidad: 149 mm |
| Adecuado para                          | Tipo de armario: AX                    |
| Placa de entrada de cables             | Tamaño: 3                              |
| Campo de temperatura de servicio       | -40 °C...80 °C                         |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 con montaje adecuado             |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1<br>Type 12                      |
| Number knockouts                       | 4<br>3<br>5<br>3<br>1<br>1             |
| Metric diameter                        | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40 |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                              |
| Peso neto                              | 0.42                                   |
| Peso bruto                             | 0.48                                   |
| Código arancelario                     | 39269097                               |
| EAN                                    | 4028177938410                          |
| ETIM 9                                 | EC000211                               |
| ETIM 8                                 | EC000211                               |
| ECLASS 8.0                             | 27142421                               |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL - FTTA