Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2733.010 Ventanas

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



FT 2733.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.







Características

Referencia	FT 2733.010
Ejecución	Perfil 30
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1050.000
	1350.000
	1007.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX
	Anchura: = 500 mm
	Altura: = 500 mm
Dimensiones	Anchura: 497 mm
	Altura: 497 mm
	Profundidad: 36 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 437 mm
	Altura ventana visualización: 437 mm

© Rittal 2025

Características

Prof. montaje para componentes (máx.)	32 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.68
Peso bruto	2.88
Código arancelario	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3