

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2736.500 Ventana

Estado: 7/07/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2736.500 - Ventana para VX, TS, VX SE

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.



## Características

Referencia	FT 2736.500
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Material	Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.
Superficie	Marco base: texturizado, RAL 7035 Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural
Value base frame	Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje.

# Características

Value base frame	<p>Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).</p> <p>Ajustable en altura.</p> <p>Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.</p> <p>Oculta el canto cortado.</p> <p>La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana.</p> <p>Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura</p>
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Observación	<p>Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)</p> <p>No adecuado para exteriores</p>
Adecuado para	<p>Tipo de armario: VX TS VX SE</p> <p>Anchura: = 800 mm</p>
Dimensiones	<p>Anchura: 700 mm Altura: 670 mm Profundidad: 77 mm</p>
Superficie libre	<p>Anchura ventana visualización: 563 mm Altura ventana visualización: 598 mm</p>
Prof. montaje para componentes (máx.)	63 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.03 kg
Peso bruto	8.453 kg
Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# Características

---

Descripción producto

FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 700x670x77 mm,  
para An. 800 mm

# Aprobaciones

---

Certificados

Grado de protección