


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.250

Prensaestopas EMC

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2843.250 - Prensaestopas EMC

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Características

Referencia	SZ 2843.250
Ejecución	Prensaestopas, métricos
Descripción producto	A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
Material	Latón Junta: CR/NBR
Superficie	Niquelado
Observación	Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
Sección de cables mín.	11 mm
Sección máx. del cable	17 mm
Grado de protección IP69K	IP 69K
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Sección de blindaje (mín.)	8 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.28
Peso bruto	0.3

Características

Código arancelario 74198090

EAN 4028177233669

E-Number Sweden E1703718

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)
VDE

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK