

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000 Soporte de barras

Estado: 4/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3052.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Características

| | |
|---------------------------------------|---|
| Referencia | SV 3052.000 |
| Material | Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| N° de polos | 3 polos 185 mm |
| Adecuado para barras colectoras | 50 x 10 60 x 10 80 x 10 |
| Intensidad máx. | 1,600 A |
| Observación referente a la referencia | El elemento base del soporte de barras también puede montarse como soporte de un polo. |
| Dimensiones | Anchura: 24 mm Altura: 515 mm Profundidad: 51 mm |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 1.26 kg |
| Peso bruto | 1.338 kg |
| Código arancelario | 85369010 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC001166 |
| ETIM 8 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV SOPORTE BARRAS 3 POL 1600A SV SOPORTE DE BARRAS COLECTORAS, 3 POLOS, 2 PZAS. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ABS |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
