Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 3057.000 Soporte de barras

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 3057.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Características

Referencia	SV 3057.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
N° de polos	3 polos 150 mm
Adecuado para barras colectoras	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Intensidad máx.	3,000 A
Dimensiones	Anchura: 30 mm Altura: 420 mm Profundidad: 170 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	4.496
Peso bruto	4.695
Código arancelario	85469010
EAN	4028177035812
ETIM 9	EC001166

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3