

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Higrostat

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higrostat

Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

Características

Referencia	SK 3118.000
Descripción producto	Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta manera se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.
Ventajas	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Datos técnicos	Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: c.a. ~ 5 (0,2) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/c.c.= máx. 20 W Campo de regulación: 50 – 100 % h.r. Histéresis: aprox. 4 %
Color	RAL 7035
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Dimensiones	Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33,5 mm
Tensión de servicio	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (c.c.)
Peso neto	0.095 kg
Peso bruto	0.104 kg

Características

Código arancelario	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Descripción producto	SK Higrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (c.c.), color RAL 7035, An.xAl.xPr.: 71 x 71 x 33,5 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
