

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Higrostato

Estado: 18/01/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higrostato

Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

Características

Referencia	SK 3118.000
Descripción producto	Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta manera se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.
Ventajas	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Datos técnicos	Características del contacto: Contacto comutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: c.a. ~ 5 (0,2) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/c.c.= máx. 20 W Campo de regulación: 50 – 100 % h.r. Histéresis: aprox. 4 %
Color	RAL 7035
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Dimensiones	Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33,5 mm
Tensión de servicio	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (c.c.)
Peso neto	0.095
Peso bruto	0.104

Características

Código arancelario 90321080

EAN 4028177036734

ETIM 9 EC004587

ETIM 8 EC004587

ECLASS 8.0 27210708

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)

Certificados EAC

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK