

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.010 Reactor de línea

Estado: 21/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.010 - Reactor de línea Refrigerador mural Blue e+ Dynamic

Reactor de línea para cumplir los requisitos de EMC según DNV-CG-0339 Class A.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SK 3124.010  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Adecuados para referencia               | 3184.837 / 3484.837<br>3185.837 / 3485.837<br>3186.937 / 3486.937<br>3187.937 / 3487.937   |
| Dimensiones                             | Anchura: 40 mm<br>Altura: 44 mm<br>Longitud: 76 mm   |
| Campo de temperatura de servicio        | 0 °C...85 °C   |
| Tensión de servicio                     | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 00  |
| Peso neto                               | 0.3 kg   |
| Peso bruto                              | 0.382 kg   |
| Código arancelario                      | 85059090   |
| Descripción producto                    | SK Reactor de línea, para refrigerador mural Blue e+ Dynamic, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz |