

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.100

### Refrigeradores murales

Estado: 4/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.



## Características

Referencia	SK 3303.100
Material	Chapa de acero
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 500 W Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 610 W Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 280 W Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 350 W
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 345 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 310 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

# Características

Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,17 kg
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	20 °C...55 °C
Campo de regulación	30 °C...55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 36 W Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 380 W Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 420 W Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 390 W
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	17 kg
Peso bruto	17.7 kg
Código arancelario	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK RTT REFRIGERADOR MURAL, 500 W, 230 V, controlador básico, refrigerador para montaje mural

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK