

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.100**

**Refrigeradores murales**

Estado: 17/02/2026 (Fuente: [ittal.com/pe-es](https://www.ittal.com/pe-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3303.100 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.



## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia   | SK 3303.100  |
| Material   | Chapa de acero   |
| Unidad de envase                                   | Cableado a punto de conexión<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación  |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 500 W<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 610 W<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 280 W<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 350 W |
| Tensión de servicio                                | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Intensidad máx.                                    | A 50 Hz: 2,6 A<br>A 60 Hz: 2,6 A   |
| Intensidad de arranque (máx.)                      | A 50 Hz: 5,1 A<br>A 60 Hz: 6,4 A   |
| Caudal de aire (soplado libre)                     | Círculo exterior: 345 m <sup>3</sup> /h<br>Círculo interior: 310 m <sup>3</sup> /h   |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35     | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4   |

## Características

|  |   |
|--|---|
| Ejecución                              | montaje mural   |
| Dimensiones                            | Anchura: 280 mm<br>Altura: 550 mm<br>Profundidad: 210 mm  |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Círculo exterior IP 34<br>Círculo interior IP 54  |
| Refrigerante/medio refrigerante        | Agente refrigerante: R134a<br>Cantidad: 0,17 kg   |
| Regulación de la temperatura           | Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)   |
| Campo de temperatura de servicio       | 20 °C...55 °C   |
| Campo de regulación                    | 30 °C...55 °C   |
| Potencia nominal Pel                   | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 36 W<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 380 W<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 420 W<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 390 W |
| Fusible previo                         | Automático/fusible: 10 A  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |
| Peso neto                              | 17  |
| Peso bruto                             | 17.7  |
| Código arancelario                     | 84158200  |
| EAN                                    | 4028177317581   |
| ECLASS 8.0                             | 27180704  |

## Aprobaciones

|              |  |
|--------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC  |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK