

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.100

## Refrigeradores murales

Estado: 3/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.100 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

## Características

Referencia	SK 3329.100
Material	Chapa de acero
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2.500 W Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2.750 W Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1.600 W Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 8,6 A A 60 Hz: 10,6 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 21 A A 60 Hz: 21 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 710 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 640 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidad: 295 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54

# Características

Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,95 kg
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	20 °C...55 °C
Campo de regulación	30 °C...55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1.450 W Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1.675 W Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1.625 W Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Fusible previo	Automático/fusible: 16 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	68.4 kg
Peso bruto	72 kg
Código arancelario	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK