

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Estado: 24/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje sobre placa de montaje

Características

Referencia	SV 3431.000
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 9011 Tapa: RAL 7035
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 10 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 89 mm Altura: 141,5 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 50 mm ²
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	1,5 - 50 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	0.401 kg
Peso bruto	0.453 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK