

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3516.000

**Barras colectoras especiales PLS
de E-Cu**

Estado: 28/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3516.000 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



Características

Referencia	SV 3516.000
Material	E-Cu
Espesor de barra	10 mm
Intensidad (máx.)	1,368 A
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Sección	900 mm ²
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18.71 kg

Características

Peso bruto	19.2 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	18.71
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 2400 SV BARRA COLECTORA ESPECIAL E-CU 1600A, LONG. 2400MM, 1 P.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
