

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

**Barras colectoras especiales PLS
de E-Cu**

Estado: 4/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



Características

Referencia	SV 3525.010
Material	E-Cu
Espesor de barra	5 mm
Intensidad (máx.)	684 A
Sección	300 mm ²
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 800
Adecuados para referencia	9341.000 9341.050
Dimensiones	Longitud: 895 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).

Características

Peso neto	6.57 kg
Peso bruto	6.88 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.32
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRA COLECTORA ESPECIAL, 800A, 895MM 3UDS.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK