

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3529.000**

**Barras colectoras especiales PLS  
de E-Cu**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3529.000 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



## Características

Referencia	SV 3529.000
Material	E-Cu
Espesor de barra	10 mm
Intensidad (máx.)	1,368 A
Sección	900 mm <sup>2</sup>
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensiones	Longitud: 1.095 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).

## Características

Peso neto	26.58 kg
Peso bruto	26.58 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	8.86
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 1095MM 1UE=3Uds.

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK