Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.




SV 3580.100 Barras colectoras E-Cu

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 3580.100 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

E-Cu F30
2,400 mm
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
DIN EN 13 601
12 mm x 10 mm
Longitud: 2.400 mm
6 pza(s).
15.48
15.5
2.58
74071000
4028177219526
EC001522

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3