


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3585.020**

**Barra colectoras CUPONAL**


Estado: 10/02/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3585.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



## Características

Referencia	SV 3585.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Longitud	2,400 mm
Intensidad máx.	363 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	20 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	19.35
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.7

## Características

Código arancelario	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Aprobaciones

Explicaciones	<a href="#">Declaración de conformidad</a> <a href="#">Declaración de conformidad UK</a>
---------------	---