


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.553 Cutting Terminal CT

Estado: 3/08/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.553 - Cutting Terminal CT

Cut wiring ducts, cable duct covers and support rails to the precise required length with our Cutting Terminal CT cutting centre. Designed specifically for one-off and small-scale manufacturing.



Características

Referencia	AS 4050.553
Ejecución	Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor For support rails including punching function for slots and transverse holes Cinco tamaños de barras DIN Cutting Terminal CT M
Ventajas	Un trabajo rápido, preciso y fiable Sencilla manipulación Manejo fácil y seguro Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento Claro ahorro de tiempo frente al corte manual Disminución de los costes gracias a la optimización del corte Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
Unidad de envase	Cutting Terminal CT M Unidad de mando
Aplicación	Corte manual
Material mecanizable	Acero Aluminio Cobre Plástico
Opciones de máquina	Impresora de etiquetas 4050.557 Sistema de almacenamiento 4050.558

Características

Interfaces	Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center Data import of CSV lists
Observación	Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Superficie de apoyo	Anchura: 4.000 mm Altura: 2.230 mm Profundidad: 673 mm
Altura máx. de mecanizado canal para cables	100 mm
Anchura máx. de mecanizado del canal para cables	125 mm
Tensión de mando (c.c.)	24 V
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo carril soporte	Guías omega NS 15 (según EN 60 715) Guías omega NS 35/15 (según EN 60 715) Guías omega NS 35/7,5 (según EN 60 715) Guías conductoras de corriente NLS-CU 3/10
Para grosor de pared (máx.)	2,5 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	270
Peso bruto	270
Código arancelario	84623290
EAN	4028177026704