
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.737 Terminales

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



## AS 4050.737 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

#### Características

Referencia	AS 4050.737
Ejecución	para procesado manual para máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT C
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	blanco
Longitud	12 mm
AWG	20
Diámetro interior	2.6 mm
Para sección	0.5 mm²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje	1,000 pza(s).
Peso neto	1
Peso bruto	0.105

© Rittal 2025 2

### Características

Código arancelario	85369010
EAN	4028177805057
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3