


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737

Terminales

Estado: 3/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.737
Ejecución	para procesado manual para máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT C
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	blanco
Longitud	12 mm
AWG	20
Diámetro interior	2.6 mm
Para sección	0.5 mm ²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje	1,000 pza(s).
Peso neto	1
Peso bruto	0.105

Características

Código arancelario 85369010

EAN 4028177805057

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)
UR