


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783 Terminales

Estado: 12/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.783
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	gris
Longitud	12 mm
AWG	12
Diámetro interior	4.8 mm
Para sección	4 mm ²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.210
Forma de entrega	seltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0.5 kg
Peso bruto	0.5 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Características

ECLASS 8.0

36659290

Descripción producto

Terminales para ensamblaje de cables, 4 mm², AWG 12, gris, 12 mm, sueltos, 500 piezas

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)
UR