


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.310

Alicates pelacables

Estado: 17/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.310 - Alicates pelacables

Para retirar el aislamiento de cables y conductores. Autoajustable, con mango ergonómico, cuchilla intercambiable.

Características

Referencia	AS 4054.310
Descripción producto	Para quitar el aislamiento de los cables y los conductores. Autoajustable, con mango ergonómico y cuchilla intercambiable.
Ventajas	Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado Práctico cortador de alambre integrado Mecanismo de ajuste automático para diferentes aislamientos y secciones de cable Para todos los tipos de tenazas matrices compatibles, intercambiables de forma rápida Asas de dos componentes con zona blanda antideslizante
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Observación referente a la referencia	Adecuado también para aislamientos de goma y silicona
Dimensiones	Anchura: 20 mm Altura: 90 mm Longitud: 191 mm
AWG	28 - 12
Para sección	0,1 - 4 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.17 kg
Peso bruto	0.18 kg
Código arancelario	82032000
ETIM 9	EC002109
ETIM 8	EC002109
ECLASS 8.0	21043706

Características

Descripción producto

AS Alicates pelacables 0,1 - 4 mm²