


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.190

### Luminaria estándar

Estado: 25/11/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.190 - Luminaria estándar

Alimentación de tensión: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Características

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                      | SZ 4138.190                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución                                       | Con interruptor de puerta                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad de envase                                | Luminaria estándar<br>Elemento luminoso<br>Incl. material de fijación<br>Interruptor de puerta integrado                                                                                                                                                      |
| Potencia                                        | 18 W                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ballast                                         | Aparato de preconexión magnético                                                                                                                                                                                                                              |
| Posibilidades de conexión                       | Alimentación a través de conector<br>Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)                                                                                                                                                                          |
| Interruptor de puerta integrado                 | sí                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elemento luminoso                               | Tubo fluorescente, zócalo G13                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clase de protección                             | I (fusible)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interruptor (tipo)                              | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de montaje de la luminaria                 | atornillado                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensión de impulso fase a fase                  | 500 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensión de aislamiento                          | 500 V c.c./1s                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posibilidades de montaje                        | Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo<br>Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS<br>Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS<br>Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo |

# Características

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimensiones                        | Anchura: 682 mm<br>Altura: 117 mm<br>Profundidad: 50 mm |
| Campo de temperatura de servicio   | -15 °C...45 °C                                          |
| Enchufes                           | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)                             |
| Campo de temperatura de almacenaje | -20 °C...70 °C                                          |
| Tensión de servicio                | 230 V, 1~, 50 Hz                                        |
| Ejecución base de enchufe          | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)                             |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).                                               |
| Peso neto                          | 2.02                                                    |
| Peso bruto                         | 2.22                                                    |
| Código arancelario                 | 94054990                                                |
| EAN                                | 4028177320727                                           |
| ECLASS 8.0                         | 27189241                                                |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------|