

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Estribo de montaje

Estado: 7/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

Referencia	TS 4695.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	440 mm
Opciones de montaje VX	En profundidad de armario 500 mm
Opciones de montaje VX SE	En profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 500 mm, con aldabilla En ancho de puerta 500 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En puertas de 500 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado
Opciones de montaje TS	En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior

Características

Opciones de montaje AE	En ancho/altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AE
Opciones de montaje TP	Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 500 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE TP AX AE Ancho/Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	4.4 kg
Peso bruto	4.603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 500 mm, L: 440 mm

Aprobaciones

Explicaciones	PCF-declaration
---------------	-----------------