## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 4697.000 Estribo de montaje

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



### TS 4697.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.







#### Características

TS 4697.000
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Chapa de acero
Galvanizada
Incl. material de fijación
740 mm
En ancho/profundidad de armario 800 mm
En ancho/profundidad de armario 800 mm
En ancho de puerta 800 mm, con aldabilla
En puertas de 800 mm de ancho, con cierre de aldabilla, en combinación con el listón de puerta perforado
En ancho de armario 800 mm, en el nivel de montaje exterior
En ancho/profundidad de armario 800 mm, en el nivel de montaj exterior

© Rittal 2025 2

#### Características

Opciones de montaje AE	En ancho/altura de armario 800 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo de 800 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE PC AX AE Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	7.5
Peso bruto	7.7
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	29,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177108172
E-Number Sweden	E3465253
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3