Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.312 Estribo de unión

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



VX 5301.312 - Estribo de unión para VX IT, TS IT

Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a TS IT.





Características

Referencia	VX 5301.312
Descripción producto	Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a VX/TS/TS IT.
Material	Chapa de acero
Superficie	galvanizado
Unidad de envase	4 estribos de unión, exteriores 2 estribos de unión, interiores Junta de ensamblaje, 8 m Incl. material de fijación
Observación	El grado de protección IP máximo que se alcanza según IEC 60 529 es IP 54 Para alcanzar el grado de protección IP 54 debe utilizarse adicionalmente el artículo "Cierre del ensamblaje superior para VX, TS", así como una tira aislante.
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	1.14
Peso bruto	1.16
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamento en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	76169990

© Rittal 2025

Características

EAN	4028177950818
E-Number Sweden	E7282569
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3