

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.312 Estribo de unión

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.312 - Estribo de unión para VX IT, TS IT

Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a TS IT.



Características

Referencia	VX 5301.312
Descripción producto	Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a VX/TS/TS IT.
Material	Chapa de acero
Superficie	galvanizado
Unidad de envase	4 estribos de unión, exteriores 2 estribos de unión, interiores Junta de ensamblaje, 8 m Incl. material de fijación
Observación	El grado de protección IP máximo que se alcanza según IEC 60 529 es IP 54 Para alcanzar el grado de protección IP 54 debe utilizarse adicionalmente el artículo "Cierre del ensamblaje superior para VX, TS", así como una tira aislante.
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	1.14 kg
Peso bruto	1.16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	76169990

Características

ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Descripción producto	VX IT/TS Brida de ensamblaje externa, 1 P.
