

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 5301.315

Pared divisoria estanca, de una  
pieza, deslizante

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.315 - Pared divisoria estanca, de una pieza, deslizante para VX IT

Pared divisoria estanca para VX IT. Hacia el módulo, fijada entre dos racks VX IT.



## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | VX 5301.315   |
| Descripción producto                    | Hacia el módulo, fijada entre dos racks ensamblados. Dispone de un taladro de 40 mm de Ø en la esquina izquierda y derecha para la entrada de cables, tuberías, etc. Estos taladros pueden cerrarse con las cubiertas adjuntas. |
| Ventajas                                | Fácilmente insertables a su posición  |
| Material                                | Chapa de acero, galvanizada   |
| Unidad de envase                        | Pared divisoria estanca<br>2 tapas  |
| Adecuado para                           | Tipo de armario: VX IT<br>Altura: = 2.450 mm<br>Profundidad: = 1.000 mm   |
| Observación para el montaje             | Para introducir la pared divisoria estanca se precisa una ranura de ensamblaje de 3 mm  |
| Observación                             | Utilizar un estribo de unión, exterior, 3 mm<br>No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje<br>La junta existente debe retirarse previamente al montaje  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 (con cubiertas montadas)  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |

# Características

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Código arancelario   | 94039910                                  |
| ETIM 9               | EC002525                                  |
| ECLASS 8.0           | 27189234                                  |
| Descripción producto | VX IT Pared divisoria, 2450x1000mm., 1 P. |

---