

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.153

# Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19")

Estado: 26/07/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.153 - Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT

Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Referencia               | VX 5302.153  |
| Descripción producto     | Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19"). |
| Ventajas                 | Rotulación UA bidireccional integrada<br>El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado   |
| Datos técnicos           | Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA<br>La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación<br>Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E                              |
| Aplicación               | Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT   |
| Material                 | Chapa de acero, 2,5 mm   |
| Superficie               | Con imprimación  |
| Color                    | RAL 9005   |
| Unidad de envase         | Incl. material de fijación   |
| Posición de montaje      | posterior  |
| Posibilidades de montaje | Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack  |

# Características

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Observación para el montaje    | Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje<br>El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario |
| Adecuado para                  | Altura: = 38 UA  |
| Unidad de embalaje             | 2 pza(s).  |
| Peso neto                      | 12   |
| Peso bruto                     | 12.32  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 46,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado   |
| Código arancelario             | 73269098   |
| EAN                            | 4028177955547  |
| ETIM 9                         | EC002620   |
| ECLASS 8.0                     | 27189261   |