

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.155

# Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19")

Estado: 15/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.155 - Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT

Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

## Características

Referencia	VX 5302.155
Ejecución	para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto	Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19").
Ventajas	Rotulación UA bidireccional integrada El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado
Datos técnicos	Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E
Aplicación	Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT
Material	Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie	Con imprimación
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posición de montaje	posterior
Posibilidades de montaje	Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack

# Características

---

Observación para el montaje	Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario
Adecuado para	Altura: = 42 UA = 2.000 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	13.16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	VX IT Perfil 19" trasero dinamico 42UA, 2 P.

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------