Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.460

Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad

Estado: 27/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 5501.460 - Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.





Características

Referencia	DK 5501.460
Ventajas	Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
	Las tres perforaciones de fijación del troquel del sistema EIA estár
	disponibles para el atornillado del componente de montaje.
	En el TE 8000, alternativamente, es posible realizar una fijación
	directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19")
Aplicación	Para montaje al nivel de fijación frontal
	Para soportar elementos de elevado peso
	Para adaptación a distancias de niveles de 19" individualizadas
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
	Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
	para guías perfil de 19", Standard
Capacidad de carga	800 N
Observación	Superficie de apoyo efectiva en cada lado 25 mm

© Rittal 2025

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT
	TE
	TX CableNet
Distancia niveles	400 - 600 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2.164
Peso bruto	2.34
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177679016
E-Number Sweden	E7239696
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3