


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Chapa con ventiladores

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Chapa con ventiladores para VX IT, TS IT, TX CableNet

Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | DK 5502.010 |
| Descripción producto | Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. |
| Aplicación | Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | 1 unidad de ventiladores 2 ventiladores 1 termostato Cable de conexión, abierto Incl. material de fijación |
| Caudal de aire por ventilador (soplado libre) | 160/180 |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensiones | Anchura: 200 mm Altura: 59 mm Profundidad: 550 mm |
| Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre) | 1514 |
| Posibilidades de montaje | En el VX IT de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 En el TS IT de An. x Pr.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Observación | El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país |
| Nivel de ruido por ventilador | 37 dB(A) |

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...55 °C |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3.027 kg |
| Peso bruto | 3.3 kg |
| Código arancelario | 84149000 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Descripción producto | DK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 3 ventiladores, An.Al.Pr.: 200x59x550 mm |

Aprobaciones

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------|