
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.010 Chapa con ventiladores

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 5502.010 - Chapa con ventiladores para VX IT, TS IT, TX CableNet

Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.

Características

Referencia	DK 5502.010	
Descripción producto	Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.	
Aplicación	Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	1 unidad de ventiladores 2 ventiladores 1 termostato Cable de conexión, abierto Incl. material de fijación	
Caudal de aire por ventilador (soplado libre)	160/180	
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Dimensiones	Anchura: 200 mm Altura: 59 mm Profundidad: 550 mm	
Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)	1514	
Posibilidades de montaje	En el VX IT de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 En el TS IT de An. x Pr.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600	
Observación	El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país	
Nivel de ruido por ventilador	37 dB(A)	

© Rittal 2025

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet
Campo de temperatura de servicio	5 °C55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.027
Peso bruto	3.3
Código arancelario	84149000
EAN	4028177679245
ECLASS 8.0	27189272

Aprobaciones

olicaciones Declaración de conformidad UK
Declaration de comormidad on

© Rittal 2025 3