Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.265

Panel entrada de cables con escobilla

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 5502.265 - Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Con escotadura de 390 x 40 mm (2 alt.rack) o 390 x 20 mm (1 alt.rack) con escobilla, posibilidad de alojamiento de estribos de recogida de cable.





Características

Referencia	DK 5502.265
Descripción producto	Para una cómoda y sencilla gestión del cableado entre dos áreas separadas por un nivel de montaje en pulgadas, por ej. entre el área frontal y posterior del nivel de montaje de 19".
Aplicación	Para realizar simultáneamente el cierre y el guiado del cableado en zonas de montaje en 1 UA, estándar de montaje de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de acero Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Sección de montaje	Anchura:390 mm Altura:40 mm
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura	2 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.7
Peso bruto	0.703

© Rittal 2025 2

Características

Código arancelario	73269098
EAN	4028177679375
E-Number Sweden	E7239793
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3