Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5507.170

Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5507.170 - Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con bastidor móvil de 19"

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con bastidor grande de 19" para un acceso directo a la parte trasera de los componentes de 19" gracias a un ángulo de abertura de 130º.

Características

Referencia	DK 5507.170
Material	Chapa de acero Aluminio Cantonera de zócalo: chapa de acero Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero Cubierta angular y de ensamblaje: plástico Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puerta, dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizadas
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor, piezas planas y equipamiento interior: RAL 7035 Zócalo: RAL 9005

Características

Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puerta y techo Puerta transparente de aluminio frontal (180º), con empuñadura Confort para cilindro medio y cierre de seguridad 3524 E Dorsal de chapa de acero Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores Alojamiento en suelo Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables trasera Bastidor móvil grande, con pantalla lateral para montaje de componentes de 482,6 mm (19") utilizando toda la altura del armario, 130º Laterales, de una pieza, con cierre Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas 4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto) Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura. 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) 4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas) 10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado Gama IPPC
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm
Unidades de altura	40 UA
Unidades de altura	40 UA
Altura incl. zócalo	2,100 mm

Características

Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	147 mm
Design doors	Dorsal
Ejecución nivel(es) de 19"	Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado
Capacidad de carga	1,500 N
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	152.2
Peso bruto	159.5
EAN	4028177705715
E-Number Sweden	E7239911
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR
Explicaciones	Declaración de conformidad