Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5841.500 Armario individual SE 8

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SE 5841.500 - Armario individual SE 8

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con "bastidor" perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Anchuras de armario de 600 a 1800 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.



Características

Referencia	SE 5841.500
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm
	Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
	Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
	Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
	Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior
	texturizado, pintura estructurada
	Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armario cerrado por la parte superior y lateral
	Puerta(s)
	Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de
	una puerta
	Placa de montaje
	Chapas de entrada de cables
	Dorsal, desatornillable
	Cierre: doble paletón 3 mm
	2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
	Dorsal, de una pieza

© Rittal 2025 2

Características

Dimensiones	Anchura: 1.200 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	1.099 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
Código IK	IK10
Número puertas	2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	168.5
Peso bruto	173.5
EAN	4028177666498
E-Number Sweden	E3404390
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3