



CP 6206.110 - Perfil soporte CP 60 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta. Con elementos de sujeción para aumentar la capacidad de carga.

Características

Referencia	CP 6206.110
Descripción producto	Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta.
Material	Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado Elementos de sujeción: acero Perfil cubierta: plástico
Color	Perfil soporte: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase	Perfil soporte Elementos de sujeción para estabilizar Tapa con cierre a presión
Longitud	1,000 mm
Dimensiones	Longitud: 1.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5.5 kg
Peso bruto	5.62 kg
Código arancelario	76042990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Características

Descripción producto

CP Soporte de sección CP 60