

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

**Adaptador de conexión VESA
75/100**

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Adaptador de conexión VESA 75/100

Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100 Conexión a los sistemas de brazo soporte CP 40 y CP 60 y en CP 120 mediante adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a angular 120 x 65 mm.



Características

Referencia	CP 6206.480
Ejecución	Conexión a sistemas de brazo soporte Rittal
Descripción producto	Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100
Ventajas	Rápido y sencillo montaje por una sola persona gracias a los taladros de cerradura Más espacio para la instalación y el mantenimiento Posibilidad de guiado de cables hacia el aparellaje fuera y por debajo de la consola Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables y el acceso a las conexiones interiores Soluciones de captación de cables integradas Tapa y tornillos fijos
Material	Cinc fundido a presión
Color	Adaptador de conexión: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase	Incl. junta y material de fijación Brida para la captación de cables
Rifid y/n	sí

Características

Observación	Según la aplicación se precisa fijación, acoplamiento, adaptador de inclinación o adaptador
Capacidad de carga	800 N
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.5 kg
Peso bruto	2.775 kg
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Descripción producto	Adaptador de conexión VESA 75/100 RAL 7035/7024

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------