

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.050 Optipanel

Estado: 5/03/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.050 - Optipanel

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Para paneles pequeños y soluciones de mando. Diseño extremadamente delgado, casi no precisa más espacio que los propios componentes.



## Características

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | CP 6380.050                                                                                                                                                                                                               |
| Ejecución                               | Conexión brazo soporte Ø 130 mm                                                                                                                                                                                           |
| Ventajas                                | Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva<br>Bajo peso pero con elevada estabilidad<br>Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal |
| Material                                | Caja: perfil de aluminio extrusionado<br>Cantos: Cinc fundido a presión<br>Cantoneras de protección: plástico                                                                                                             |
| General colour                          | Anodizado natural                                                                                                                                                                                                         |
| Color                                   | Caja: anodizado natural<br>Cantos: RAL 7035<br>Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024                                                                                                                             |
| Unidad de envase                        | Caja con dorsal abisagrado<br>Incl. juntas                                                                                                                                                                                |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 65                                                                                                                                                                                                                     |

# Características

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución          | Acceso para mantenimiento por la parte posterior                                                                                                                                                                                                                               |
| Observación        | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja<br>Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C<br>Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo |
| Material básico    | Aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cierre             | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm                                                                                                                                                                                        |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código arancelario | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM 9             | EC002504                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0         | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                       |