


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6665.500

**Adaptador acodado de pared CP 40,
acero inox.**

Estado: 14/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.500 - Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.

Características

Referencia	CP 6665.500
Ejecución	Taladro frontal de 9 mm de Ø
Aplicación	Con taladro para montaje de Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n	sí
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.6 kg
Peso bruto	1.755 kg
Código arancelario	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descripción producto	CP MENSULA PARED FIJACION INT. INOX

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------