

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

Pupitre compacto CX

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



CX 6740.000 - Pupitre compacto CX

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas.



Características

Referencia	CX 6740.000
Ejecución	Pupitres compactos
Material	<p>Caja: chapa de acero de 1,5 mm</p> <p>Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado</p> <p>Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm</p>
Superficie	<p>Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p>
Color	RAL 7035
Unidad de envase	<p>Caja cerrada por la parte posterior y lateral</p> <p>Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos</p> <p>Placa de montaje</p> <p>Cubierta con cierres de aldabilla, bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual.</p> <p>Chapa de entrada de cables</p> <p>Cierre: doble paletón 3 mm</p>

Características

Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	920 mm x 900 mm
Profundidad arriba	495 mm
Profundidad abajo	400 mm
Número puertas	2
Código IK	IK10
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 970 mm Profundidad arriba: 495 mm Profundidad abajo: 400 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	72
Peso bruto	75.25
Código arancelario	94032080
EAN	4028177983632
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad