

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Regleta de enchufes en carcasa de plástico

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7000.630 - Regleta de enchufes en carcasa de plástico

Repletas de conexión 230 V, aplicación ilimitada, incluso para conectores angulares, gracias a la disposición de las bases de enchufe en sentido longitudinal.



Características

Referencia	DK 7000.630
Descripción producto	Regleta con 8 enchufes tipo Schuko (tipo F, CEE 7/4). La regleta puede montarse en vertical al bastidor del armario o en el perfil posterior de 482,6 mm (19"). En el perfil de 482,6 mm (19") se precisa más de 2 UA de espacio. Las bases de enchufe están situadas en un ángulo de 45°, de forma que también es posible insertar enchufes acodados. El cable de conexión se encuentra en una caja de bornes en la regleta. La caja de bornes dispone de una tapa a parte y tiene bornes externos para una puesta a tierra separada.
Material	Plástico
Unidad de envase	Cable de conexión Tornillos de fijación 2 arandelas Tuercas enjauladas M6, conductoras Tuercas
Ejecución	Sin interruptor
Enchufes	8 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Long. cable de conexión	2 m

Características

Cable de conexión (tipo)	H05VV-F3G1,5 con casquillos terminales
Tensión de servicio	230 V c.a., 50 Hz
Tensión	230 V c.a., 50 Hz
Intensidad (máx.)	16 A
Tipo de conexión (eléctrica)	Manguitos terminales
Posibilidades de montaje	TE 7000, perfil trasero de 482,6 mm (19") (> 2 UA) TE 7000, posición vertical en el bastidor
Color de la base de enchufe	Negro
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.92
Peso bruto	1.026
Código arancelario	85366990
EAN	4028177438569
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------